

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация ниже относится к любым аппликаторам и принтерам-аппликаторам этикеток серий PROLABELER 122 и PROLABELER 4050.

Различные ориентации аппликаторов PROLABELER

Нужная вам ориентация аппликаторов PROLABELER может быть легко и просто определена по следующему рисунку:



Различные ориентации принтеров-аппликаторов PROLABELER

Что бы выбрать нужную вам ориентацию принтеров-аппликаторов PROLABELER воспользуйтесь следующим рисунком:



ВНИМАНИЕ!

Из-за различий в принятых обозначениях ориентации устройств для ЛЕВОСТОРОННЕГО (LH) принтера-аппликатора 4050 следует заказывать ПРАВОСТОРОННИЙ (RH) привод печати SATO.

А для ПРАВОСТОРОННЕГО (RH) принтера-аппликатора 4050 необходим ЛЕВОСТОРОННИЙ (LH) привод печати SATO.

Электронная версия идентификатора ориентации устройств PROLABELER

По ссылке ниже вы можете скачать PDF-версию идентификатора ориентации этикетировщиков марки PROLABELER.

[PDF-идентификатор ориентации этикетировщиков марки PROLABELER](#)

Совет

Этот же опросник вы можете загрузить на нашем сайте, в меню Поддержка → Ориентация аппликаторов и приводов печати

